


MICO67



BUILT TO PROTECT: IHR ERSTER DEZENTRALER LEITUNGS- UND GERÄTESCHUTZ

MICO67 ist ein Verteilungsmodul mit integrierter elektronischer Sicherung. Damit heben Sie Ihren Leitungs- und Geräteschutz auf das nächste Level: Absicherung direkt im Feld. MICO67 schaltet im Fehlerfall verlässlich ab, noch bevor es zu Leitungsüberlastung oder Gerätedefekten kommt. Dabei behält die integrierte Summenstromüberwachung die Gesamtlast im Blick und schützt das Modul zuverlässig vor Überlast. Dank der robusten, kompakten Bauform und Schutz nach IP67 ist MICO67 für den zuverlässigen Einsatz in nahezu allen industriellen Anwendungen ausgelegt.

IHRE VORTEILE

- Dezentrale Absicherung nach IP67
- M12 L-kodiert bis zu 6 A oder M12 A-kodiert bis zu 4 A und NEC Class 2*
- Schnelle und einfache Wartung
- Diagnosekontakt mit Alarmausgang und Reseteingang
- Normkonforme und einfache Querschnittsreduzierung im Feld
- Einzelkanaldiagnose und Summenstromüberwachung

MEHR ALS EINE SICHERUNG

PROTECT. PREVENT. POWER ON.

MAXIMALE VERSORGUNG

24 V DC mit M12 L-kodiert bis 16 A

STATUS-LEDS AM MODUL


zur schnellen Orientierung direkt vor Ort

ALARM UND RESET

Diagnoseport mit DI und DO für die Auswertung

VERSORGEN UND ABSICHERN

Ausgänge mit integrierter elektronischer Sicherung. Wahlweise mit M12 L-kodiert (6 A) oder M12 A-kodiert (4 A)




DEZENZENTRAL. LEISTUNGSSTARK.

VERLÄSSLICH.

Höhere Lasten sicher beherrschen

MICO67 nutzt für die Feldversorgung und Lastabgänge L-kodierte M12-Stecker, die Ströme bis zu 6 A unterstützen. Damit ist das System optimal für leistungsstarke und robuste Installationen in dezentralen Maschinen- und Anlagenumgebungen ausgelegt.



- 1** MICO67 – Dezentrale Powerverteilung mit integrierter elektronischer Sicherung
- 2** pure.IO – IO-Link Master
- 3** PD67 – Dezentrale Powerverteilung
- 4** 24 V DC Antriebe oder Verbraucher Ihrer Wahl

Absicherung ins Feld verlagern

Mit MICO67 bringen Sie die Absicherung dorthin, wo sie zählt: direkt an die Maschine, direkt an den zu schützenden Verbraucher. Statt lange Leitungen zentral abzusichern, verteilen und schützen Sie Lasten dezentral und modular.

Daraus ergeben sich für Sie folgende Vorteile:

- Reduzierte Verdrahtung: mehr Möglichkeiten für flexiblere und schnellere Installation
- Normkonforme Querschnittsreduzierung: Material, Platz und Kosten sparen
- Mehr Platz im Schaltschrank: Schutz- und Powerverteilungsfunktionen direkt im Feld
- Kanalgenaue Abschaltung: Fehler wird schnell identifiziert und kurzfristig behoben

WEIL JEDE SEKUNDE ZÄHLT.

JETZT BESTELLEN.

MICO67 PRODUCT FAMILY



	MICO67-Standard-4.6	MICO67-Standard-4.4	MICO67-4.4-CL2-A
Art.-Nr.	9000-41014-0600070	9000-41014-0400070	9000-41014-0400068
NEC Class 2	Nein	Ja*	Ja
Ausgangsstrom	6 A	4 A	4 A
Ausgangsstecker	M12 L-kodiert	M12 A-kodiert	M12 A-kodiert
Spannung	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Kanalanzahl	4	4	4
Diagnose	Reset / Alarm	Reset / Alarm	LED
Weiterleitung M12 L-kodiert	Nein	Nein	Ja



PD67: Powerverteilung ohne elektronische Sicherung

	MICO67-4.4-CL2-B	MICO67-4.2	PD67-Standard-5.16
Art.-Nr.	9000-41014-0400067	9000-41014-0200067	9000-43015-1600071
NEC Class 2	Ja	Ja	Nein
Ausgangsstrom	4 A	2 A	2x 16 A
Ausgangsstecker	M12 A-kodiert	M12 A-kodiert	M12 L-kodiert
Spannung	24 V DC	24 V DC	12-60 V DC
Kanalanzahl	4	4	5
Diagnose	LED	LED	2x LED
Weiterleitung M12 L-kodiert	Nein	Ja	Ja

Weitere Infos zu unseren
MICO67 finden Sie in
unserem Online-Shop:



*NEC Class 2 ist aktuell in Vorbereitung

Die hierin enthaltenen Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen ist auf grobe Fahrlässigkeit beschränkt.